

經濟部標準檢驗局
太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：黃正民

申請日期：2016.7.4

聯絡人：

電話：

傳真：

一、形式分類

(一) 品牌：APEX

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡

(三) 主要形式

1. 型號(代號)：805(09-03-BAG-033)(19-07-BAG-011)

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：深灰色

4. 濾鏡分類： 0 1 2 3 4

5. 適合 不適合駕駛及道路使用

6. 參考點 32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

備註：

1. CNS 15067(106年版):光學等級不分級。

2. CNS 15067(101年版):光學等級 1 2。

| (四) 系列型式： | | | | | | | |
|-----------|--------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾鏡 分類 | 光學 等級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 1 | 610 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 2 | 910 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 3 | 810 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 4 | 908 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | ✓ |
| 5 | 939 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 6 | 708 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 7 | 905 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 8 | 221 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 9 | 952 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 10 | 917 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 11 | 938 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 12 | 976 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 13 | 724 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 14 | 802 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 15 | 234 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | ✓ |
| 16 | 235 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 17 | 809 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 18 | 709 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 19 | 820 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 20 | 914 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 21 | 334 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 22 | 335 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 23 | 5213 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 24 | 600 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 25 | 807 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 26 | J85 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 27 | J86 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 28 | J88 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | ✓ |
| 29 | J91 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 30 | 016 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | |
| 31 | 909 | | ✓ | 深灰色 | 3 | 1 | ✓ |
| 32 | 610 | | ✓ | 黃色 | 0 | 1 | |
| 33 | 610 | | ✓ | 藍色 | 0 | 1 | |
| 34 | 610 | | ✓ | 咖啡色 | 3 | 1 | |
| 35 | 805 | | ✓ | 黃色 | 0 | 1 | |
| 36 | 805 | | ✓ | 藍色 | 0 | 1 | |
| 37 | 805 | | ✓ | 咖啡色 | 3 | 1 | |
| 38 | 976 | | ✓ | 黃色 | 0 | 1 | |
| 39 | 976 | | ✓ | 藍色 | 0 | 1 | |
| 40 | 976 | | ✓ | 咖啡色 | 3 | 1 | |
| 41 | 1927S | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |

| 編號 | 型號(代號) | 鏡框材質， 請打✓ | | 濾鏡 顏色 | 濾鏡 分類 | 光學 等級 | 若為送 檢之樣 品型號 ，請打✓ |
|----|--------|--------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------|
| | | 金屬 | 非金 屬 | | | | |
| 42 | 937 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 43 | 821 | | ✓ | 灰色 | 3 | 1 | |
| 44 | 610 | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜片 | 2 | 1 | |
| 45 | 805 | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜片 | 2 | 1 | |
| 46 | 908 | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜片 | 2 | 1 | |
| 47 | J88 | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜片 | 2 | 1 | |
| 48 | 309 | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | |
| 49 | 309 | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜片 | 2 | 1 | |
| 50 | J109 | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | |
| 51 | 802N | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | |
| 52 | 803 | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | ✓ |
| 53 | 232 | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | |
| 54 | 233 | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜 | 2 | 1 | |
| 55 | 233 | | ✓ | 藍彩彩虹鍍膜 | 2 | 1 | |
| 56 | 924 | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | |
| 57 | 924 | | ✓ | 藍彩彩虹鍍膜 | 2 | 1 | |
| 58 | 232 | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜 | 2 | 1 | |
| 59 | 488N | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | |
| 60 | 488N | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜 | 2 | 1 | |
| 61 | 231 | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | |
| 62 | 231 | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜 | 2 | 1 | |
| 63 | 231 | | ✓ | 藍彩彩虹鍍膜 | 2 | 1 | |
| 64 | 806N | | ✓ | 黑灰色 | 3 | 1 | |
| 65 | 309 | | ✓ | 藍彩彩虹鍍膜 | 2 | N/A | |
| 66 | 5213N | | ✓ | 黑灰色 | 3 | N/A | |
| 67 | 5213N | | ✓ | 黑紅彩虹鍍膜 | 2 | N/A | |
| 68 | 230 | | ✓ | 黑灰鍍淺水銀鍍膜 | 3 | N/A | |
| 69 | 806N | | ✓ | 茶片金色鍍膜 | 3 | N/A | |
| 70 | 917 | | ✓ | 藍彩彩虹鍍膜 | 2 | N/A | |